

AD35L

Der lineare Einstieg in die Senkerodierertechnologie



- LN Professional Software
- Linearmotoren mit eigener Kühleinheit
- Linearglasmaßstäbe (X-/Y-/Z-Achse)
- Fernbedienung
- USB-Schnittstelle
- Elektrodenwechsler Shuttle ATC
- SEC-10 (C-axis)
- SGF Plus Einheit
- 15" TFT Touchscreen

- Dielektrikum-Kühleinheit
- automatischer Spannungsregler
- Papierfilter (2)r
- Feuerlöscher
- Bedienung per Maus
- LAN-Schnittstelle
- Werkzeugsatz
- Arbeitslampe

Technische Spezifikationen

| | |
|--|--------------------------|
| X-/Y-/Z-Achsen Verfahrenswege (mm) | 350 x 250 x 270 |
| Keramiktischmaße (BxT, mm) | 600 x 400 |
| Innenabmessungen Arbeitsbehälter (B x T x H, mm) | 975 x 555 x 350 |
| Dielektrikum-Flüssigkeitslevel (min ~ max, mm) | 170 ~ 300 |
| Arbeitstank Volumen (l) | 180 |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 550 |
| Max. Elektrodengewicht (kg) | 50 |
| Abstand Boden- Tisch (mm) | 810 |
| Maschinenabmessungen (B x T x H, mm) | 2080 x 1955 x 2350 |
| Maschineneinbaugröße (mm) | 2800 x 2900 |
| Maschinengewicht (kg) | 3200 |
| Luftdruck (MPa) | 0.65 |
| Luftstrom NL/min | 100 |
| Gesamtspannung | 3-phasen 50/60Hz, 10 KVA |

Dielektrikumbehälter


| | |
|-----------------------------------|---|
| Außenabmessungen (B x T x H, mm) | 800 x 1705 x 2125 |
| Leergewicht (kg) | 840 |
| Dielektrikum | Öl |
| Fassungsvermögen Dielektrikum (l) | 400 |
| Filtrationssystem | 2 austauschbarer Papierfilter (MF-2400) |

AD35L


Technische Daten




Seitenansicht



Vorderansicht



Aufsicht



Technische Änderungen vorbehalten.

Sodick

create your future

Sodick Deutschland GmbH

Mündelheimer Weg 57

40472 Düsseldorf-Lichtenbroich
Deutschland

Telefon: +49 (0)211 422 608-0

Fax: +49 (0)211 422 608-21

Sodick Contact

email: info@sodick.de
online: www.sodick.de